



Kompakt oldalcsípő fogó, X-Cut® krómozott, vastagfalú markolattal, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	724300 160
GTIN	4003773075134
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fejjel és indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). **áttűzött illeszték** a maximális stabilitás érdekében.

Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	4,8 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Teljes hossz	160 mm
Gyártó jelölése	X-Cut
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett él (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél

Felület	krómozott
Termék fajtája	Vágó fogó