



Lapos csavarhúzó, 2K-SwissGrip nyéllel, Pengeszélesség b: 5,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660040 5,5
GTIN	7610733244478
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

SwissGrip erős nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. Nedves és olajos kézzel is nagy nyomaték vihető át. **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület. Fekete hegy. Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.

„Rainbow” színjelölésű markolatok a helyes méret gyors megtalálásához.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák stb. meglazításához.

Figyelem:

FIGYELEM!

Ennek a terméknek van egy alternatívája a GARANT-tól!

Ajánlott termékszám: 660032

Műszaki leírás

Élvastagság a	0,8 mm
---------------	--------

Pengeszélesség b	5,5 mm
Működtető hatszög	nem
Teljes hossz	220 mm
Végigmenő penge	nem
Pengehossz	120 mm
Penge jelölése	3
Penge hegye	fekete
Sorozat	SwissGrip
Profil	Lapos csavarhúzó
Szár kivitele	kerek
Ütőfej	nem
Alapanyag	PB Swiss Tools speciális ötvözet
Nyel anyaga	Elasztomer
Felület	Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája	Csavarhúzó