



Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 180mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723150 180
GTIN	4003773022008
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont szárak.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2,7 mm
Teljes hossz	180 mm
Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	3,8 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	2,2 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó