

Garant**Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 723040 160 |
| GTIN | 4045197416988 |
| Árucikk kategória | 71B |

Leírás**Kivitel:**

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, markolat ergonomikusan optimalizált többkomponensű bevonattal, jó fogású **Haptoprene** felülettel.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------------|--------------|
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø | 3,4 mm |
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø | 2,5 mm |
| Teljes hossz | 160 mm |
| Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø | 2 mm |
| Szabvány | DIN ISO 5749 |

| | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nyel | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel |
| Gyártási eljárás | Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC). |
| Alapanyag | Króm-vanádium acél |
| Felület | krómozott |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem |
| bekapcsolható nyitórugóval | nem |
| Termék fajtája | Vágó fogó |