



## Szerelőfogók szorítógyűrűkhöz, Típus: G1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	719950 G1
GTIN	4003773231066
Árucikk kategória	73F

### Leírás

#### Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal. Egyenes hegyek, lépcsőzetes, csúcskialakítás illeszkedik a szorítógyűrűk furataiba. Nyitórugóval; G0 állítócsavarral.

#### Felhasználás:

**Szorítógyűrűkhöz** (horony nélküli tengelyekhez való gyűrűkhöz).

#### Szabvány:

**DIN ISO 5743**

#### Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Seeger gyűrű fogók használata: Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Teljes hossz: 140 mm

Hegy Ø: 1,3 mm

Tengely Ø-höz: 4 – 7 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Hegy Ø	1,3 mm
Tengely Ø-höz	4 – 7 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Seeger gyűrű fogók használata	Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Felület	Fogó, feketére foszfátózott, fej polírozott
Illeszték beépített nyitórugóval	igen (G0 méret beállító csavarral)
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó