



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723535 250
GTIN	4003773018421
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC), felfekvő, játégmentes csukló.

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk, **merítéssel szigetelt.**

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,6 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,5 mm
Teljes hossz	250 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyél	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).

Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó