



Szerelőfogók szorítógyűrűkhöz, Típus: G2



Rendelési adatok

Rendelés száma	719950 G2
GTIN	4003773231073
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal. Egyenes hegyek, lépcsőzetes, csúcskialakítás illeszkedik a szorítógyűrűk furataiba. Nyitórugóval; G0 állítócsavarral.

Felhasználás:

Szorítógyűrűkhöz (horony nélküli tengelyekhez való gyűrűkhöz).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Seeger gyűrű fogók használata: Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Teljes hossz: 140 mm

Hegy Ø: 1,3 mm

Tengely Ø-höz: 5 – 13 mm

Műszaki leírás

Hegy Ø	1,3 mm
Tengely Ø-höz	5 – 13 mm
Teljes hossz	140 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Seeger gyűrű fogók használata	Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Felület	Fogó, feketére foszfátózott, fej polírozott
Illeszték beépített nyitórugóval	igen (G0 méret beállító csavarral)
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó