



Erősített oldalcsípőfogó, polírozott, Teljes hossz: 250mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723150 250
GTIN	4003773034063
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett élekkel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Feketített fogó, polírozott fej, műanyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	3,5 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4,6 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	3 mm
Teljes hossz	250 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél

Felület	feketére foszfátzott, fej polírozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó