



Erősített oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 140mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	723100 140
GTIN	4003773039617
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Erős fej, indukciósan edzett éllel (kb. 64 HRC). Felfekvő illeszték. Nagy vágási teljesítmény az optimális áttétel következtében.

Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

Felhasználás:

Mindenfajta huzalhoz (hosszú élettartam kemény huzal esetén is). Különlegesen nehéz, tartós igénybevételhez.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	140 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	3,1 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Vágási teljesítmény: Zongorahúr max. Ø	1,5 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 64 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	krómozott
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó