



Szerelőfogók szorítógyűrűkhöz, Típus: G4



Rendelési adatok

Rendelés száma	719950 G4
GTIN	4003773031093
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Fogó feketített, fej polírozott, szárok műanyag bevonattal. Egyenes hegyek, lépcsőzetes, csúcskialakítás illeszkedik a szorítógyűrűk furataiba. Nyitórugóval; G0 állítócsavarral.

Felhasználás:

Szorítógyűrűkhöz (horony nélküli tengelyekhez való gyűrűkhöz).

Szabvány:

DIN ISO 5743

Alapanyag:

Króm-vanádium elektroacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Seeger gyűrű fogók használata: Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Teljes hossz: 180 mm

Hegy Ø: 1,8 mm

Tengely Ø-höz: 20 – 30 mm

Műszaki leírás

Teljes hossz	180 mm
Tengely Ø-höz	20 – 30 mm
Hegy Ø	1,8 mm
Szabvány	DIN ISO 5743
Seeger gyűrű fogók használata	Gyűrűk horony nélküli tengelyekhez

Pofaalak	egyenes
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium nagyteljesítményű acél
Felület	Fogó, feketére foszfátózott, fej polírozott
Illeszték beépített nyitórugóval	igen (G0 méret beállító csavarral)
Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó