



## Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 4mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660100 4
GTIN	4013288102126
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (élel) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.

**Penge** nagy keménységű és különlegesen szívós speciális acélból; **élek gyémántbevonattal**. 6-szög profilú penge 5,5 mérettől 6-szög csatlakozással a kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

#### Előny:

- **Maximális kopásállóság és csekély kivető erő a gyémántbevonatnak köszönhetően.**
- **Gyors és ergonomikus munkavégzés a Kraftform nyélnek köszönhetően.**
- **Nagy erőátvitel a beépített puha zónáknak köszönhetően.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel a végén.**

#### Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és stb. anyák meglazításához.

### Műszaki leírás

Élvastagság a	0,8 mm
Pengeszélesség b	4 mm
Teljes hossz	188 mm
Pengehossz	90 mm
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

