



## Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal és üthető véggel, Pengeszélesség b: 7mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	660300 7
GTIN	4013288018038
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

**Kraftform nyél** ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

**6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból.** 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

### Műszaki leírás

Élvastagság a	1,2 mm
Teljes hossz	230 mm
Pengehossz	125 mm
Pengeszélesség b	7 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	10 mm
Gyártó jelölése	932 A
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó