



Lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel és üthető véggel, Pengeszélesség b: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660300 10
GTIN	4013288191236
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kraftform nyél ütésálló műanyagból **integrált puha zónákkal** és **üthető véggel** (12 és 14 méret puha zónák nélkül; 3,5 méret üthető vég és átmenő penge nélkül).

6-szög penge a nyél végéig átmenő, szívós, speciális acélból. 4,5-es mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez, nikromatt krómozott felület.

Műszaki leírás

Pengeszélesség b	10 mm
Hatszög szár kulcsos rásegítéshez	13 mm
Teljes hossz	287 mm
Élvastagság a	1,6 mm
Pengehossz	175 mm
Gyártó jelölése	932 A
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó