



## Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Øxteljes hossz: 14X450mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789000 14X450
GTIN	4002395309047
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Az M2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

#### Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

### Műszaki leírás

Teljes hossz	450 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø	14 mm
Spirálhossz	400 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

