



Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Ø×teljes hossz: 8X110mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789000 8X110 |
| GTIN | 4002395308866 |
| Árucikk kategória | 76G |

Leírás

Kivitel:

Az M2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Vágóélek száma Z | 2 |
| Ø | 8 mm |
| Teljes hossz | 110 mm |
| Spirálhossz | 50 mm |
| Szerszámanyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Plus |
| Termék fajtája | Kőzetfúró |

