



Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllal, Pengeszélesség b: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660900 4
GTIN	7610733085620
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllal) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. „**multicraft**” erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élék, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élék tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Élvastagság a	0,6 mm
Teljes hossz	195 mm

Pengeszélesség b	4 mm
Penge jelölése	2
Sorozat	multicraft
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó