



## Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus, Øx teljes hossz: 12X160mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789050 12X160
GTIN	4002395366880
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóéllal szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés.

Erősebb hajlított hegy:

Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhez. 4 élű, hasított, robusztus és **egyreszes beforrasztott** keményfém lapka. Az új fejforma élesen hajlított csúccsal kombinálva optimális előrehaladást tesz lehetővé erősítő vasalattal való találkozás esetén.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek furatokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

### Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágóélek száma Z	4
Spirálhossz	100 mm
Ø	12 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus

Termék fajtája

Kőzetfúró