

**Oldalcsípőfogó, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 140mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 724860 140    |
| GTIN              | 4003773039488 |
| Árucikk kategória | 73F           |

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC).  
Krómozott fogó, többkomponensű anyaggal bevont száruk.

**Szabvány:**

**DIN ISO 5749**

**Alapanyag:**

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

**Műszaki leírás**

|   |  |
|---|--|
| Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø      | 1,8 mm                                 |
| Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø        | 4 mm                                   |
| Teljes hossz                                | 140 mm                                 |
| Szabvány                                    | DIN ISO 5749                           |
| Nyel  | Többkomponensű markolat                |
| Gyártási eljárás                            | Indukciósan edzett éllel (kb. 62 HRC). |
| Alapanyag                                   | Króm-vanádium acél                     |
| Felület                                     | krómozott                              |
| Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó | nem                                    |
| bekapcsolható nyitórugóval                  | nem                                    |

Termék fajtája

Vágó fogó