



Keményfém SDS-plus kalapácsfúró, Ø×teljes hossz: 14X160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	789000 14X160
GTIN	4002395308941
Árucikk kategória	76G

Leírás

Kivitel:

Az M2 3 darab speciális Power Breaker előtoló foga mikrorepedéseket hoz létre a fúrt anyagban a gyors előrehaladás és anyagleválasztás érdekében. A kiváló minőségű, különösen erősen forrasztott keményfém hegy betonvas esetén is hosszú élettartamot garantál. A magerősítésű spirálok (KVS) csillapítják a vibrációt; az ütési energia közvetlenül a fúróhegyre jut.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához.

Figyelem:

Extra hosszú fúrók használata esetén (> 500 mm) előbb azonos átmérőjű fúróval végezzen előfúrást (a hajlító törés elkerülésére).

Műszaki leírás

Spirálhossz	100 mm
Vágóélek száma Z	2
Ø	14 mm
Teljes hossz	160 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

