



Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus, Øxteljes hossz: 16X450mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 789050 16X450 |
| GTIN | 4002395374786 |
| Árucikk kategória | 76G |

Leírás

Kivitel:

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnak köszönhetően. A 2 vágóélnel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés. Erősebb hajlított hegy:

Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhöz. 4 élű, hasított, robusztus és **egyrészes beforrasztott** keményfém lapka. Az új fejforma élesen hajlított csúccsal kombinálva optimális előrehaladást tesz lehetővé erősítő vasalattal való találkozás esetén.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúrásához – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek furatokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Teljes hossz | 450 mm |
| Vágóélek száma Z | 4 |
| Ø | 16 mm |
| Spirálhossz | 400 mm |
| Szerszámananyag | HM |
| Használat ütéssel / ütés nélkül | Ütvefúrás |
| Szár | SDS Plus |

Termék fajtája

Kőzetfúró