

**Keményfém kalapácsfúró „MX4” SDS-plus, Øxteljes hossz: 8X160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	789050 8X160
GTIN	4002395366798
Árucikk kategória	76G

Leírás**Kivitel:**

Négyszög keresztmetszetű fúrófej. Nagyobb fúrási sebesség a 4 vágóélnek köszönhetően. A 2 vágóélel szemben kétszer hosszabb élettartam. Nagy térfogatú 4-spirálos formatervezés.

Erősebb hajlított hegy:

Pontosabb fúrás, nem csúszik meg a felületen, agresszív betonacélban és gyorsabb fúrási sebesség.

PGM által tanúsított - igazoltan precíz, dübelhez alkalmas furatok, mind kémiai, mind mechanikus horgonydübelekhöz. 4 élű, ráhegesztett keményfém fej.

Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúráshoz – maximális fúrási kényelemmel. Nagyon nyugodt járás, tökéletes kerek furatokhoz. 4-spirálos kialakítás a gyors kőporelvezetés, csekély vibráció és nagy stabilitás érdekében. Kevésbé fáradtságos munka és csekély gépterhelés.

Műszaki leírás

Spirálhossz	100 mm
Vágóélek száma Z	4
Teljes hossz	160 mm
Ø	8 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Plus
Termék fajtája	Kőzetfúró

