

HOLEX**Oldalcsípőfogó, matt fényű, Teljes hossz: 160mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	725250 160
GTIN	4045197166326
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Matt fényű fogó, műanyaggal bevont száruk.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Vágásteljesítmény: Lágú huzal max. Ø	2,8 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Teljes hossz	160 mm
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	Műanyag bevonattal
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	fényes
Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem

Termék fajtája

Vágó fogó