



Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel, Pengeszélesség b: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	662500 8
GTIN	4013288107374
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Wera Lasertip penge nemesacélból, kúpos éllel és **microérdesített hegygel** (3,5-es mérettől).

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengehossz	175 mm
Teljes hossz	287 mm
Pengeszélesség b	8 mm
Élvastagság a	1,2 mm
Gyártó jelölése	3334
Profil	Lapos csavarhúzó
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Termék fajtája

Csavarhúzó