



Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllel, Pengeszélesség b: 2X50mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 662000 2X50 |
| GTIN | 7610733085712 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. „**Classic**” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|------------------|
| Penge jelölése | 00 |
| Pengeszélesség b | 2 mm |
| Pengehossz | 50 mm |
| Élvastagság a | 0,3 mm |
| Teljes hossz | 125 mm |
| Sorozat | Classic |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

