



Műanyag oldalcsípőfogó 20°-ban hajlított, KW, Teljes hossz: 130mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 725700 130 |
| GTIN | 2050001705938 |
| Árucikk kategória | 76B |

Leírás

Kivitel:

Síkban történő, szinte sorjamentes vágáshoz. Oldalirányban eltolt élek az enyhén **nyíró vágáshoz**. Szárak csúszásgátló gumimarkolattal és nyitórugóval. Fej 20°-ban hajlított.

Felhasználás:

Műanyag nyúlványok és kábelkötözők síkban történő vágásához (**nem fémhez**).

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, barnított.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|------------------------|
| Teljes hossz | 130 mm |
| Vágóél | vágás nélkül |
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Speciális szerszámacél |
| Felület | Fekete barnított |
| Fej | 20°-ban hajlított |
| Terméknév attribútum | KW |
| nyitórugóval | nem |
| műanyagokhoz | igen |
| állítható ütközőcsavar | nem |

Termék fajtája

Vágó fogó