



Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllal, Pengeszélesség b: 5,5mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	660900 5,5
GTIN	7610733085637
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllal) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. „multicraft” erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Műszaki leírás

Élvastagság a	0,8 mm
Teljes hossz	220 mm
Pengeszélesség b	5,5 mm

Pengehossz	120 mm
Penge jelölése	3
Sorozat	multicraft
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó