



Lapos csavarhúzó „multicraft” erős nyéllal, Pengeszélesség b: 6,5mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 660900 6,5 |
| GTIN | 7610733085644 |
| Árucikk kategória | 63E |

Leírás

Kivitel:

Sokoldalú, robusztus csavarhúzó kúpos pengével (éllal) és 6-szögletű kulcsos rásegítéssel. „multicraft” erős nyél ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. 8-as mérettől 6-szög csatlakozással kulcsos rásegítéshez. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Előny:

- **Lépcsős, párhuzamos lapú élek, felület érintkezéssel a vonalas érintkezés helyett a nagyobb nyomatékátvitel érdekében.**
- **Nincs Cam-out hatás.**
- **Az élek tökéletesen illenek a szabványos és nem szabványos csavarhornyokba.**
- **A markolat sima, sorjamentes lekerekítése megakadályozza a tenyér kidörzsölését.**
- **Az ívelt ergonomikus alak jó fogású, bőrbarát felülettel fáradtságmentes munkát és nagy nyomatékot tesz lehetővé.**
- **Elgurulás elleni védelem.**
- **Jelölés profil szimbólummal és mérettel.**

Felhasználás:

Javítási és szerelési munkálatokhoz, megszorult csavarok és anyák meglazításához.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|--------|
| Penge jelölése | 4 |
| Pengeszélesség b | 6,5 mm |
| Élvastagság a | 1 mm |

| | |
|----------------|------------------|
| Pengehossz | 140 mm |
| Teljes hossz | 245 mm |
| Sorozat | multicraft |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |