



Oldalcsípőfogó, krómozott VDE merítéssel szigetelt, Teljes hossz: 160mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	725335 160
GTIN	4003773018155
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny alak indukciósan edzett élekkel (kb. 62 HRC).

Krómozott fogó, műanyaggal bevont száruk, **merítéssel szigetelt.**

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt 1000 V-ig feszültség alatt végzett munkákhoz.

Szabvány:

DIN ISO 5749

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	160 mm
Vágásteljesítmény: Lágy huzal max. Ø	4 mm
Vágásteljesítmény: Kemény huzal max. Ø	2 mm
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Szabvány	DIN ISO 5749
Nyel	merítéssel szigetelt
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 62 HRC).
Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	krómozott

Nagy teljesítményű erősített oldalcsípőfogó	nem
bekapcsolható nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó