



Kisméretű kábelvágó, merítéssel szigetelt VDE szerint szigetelt, Teljes hossz: 200mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	730360 200
GTIN	4003773026952
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Markolat **1000 Voltig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.**

Fej sarló alakú élelkel. Szárak műanyag markolattal. Simán és tisztán vág becsípés nélkül.

A kettős él következtében különösen nagy vágástartomány. **Merítéssel szigetelt** markolat. A kettős él következtében különösen nagy vágási kapacitás.

Felhasználás:

Vörösréz és alumínium kábelek vágásához.

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt.

Műszaki leírás

Max. vágásteljesítmény Ø	20 mm
Teljes hossz	200 mm
Vágási teljesítmény	70 mm ²
Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Nyel	merítéssel szigetelt
Működtetés	mechanikus, egykezes

Alapanyag	Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett
Felület	krómozott
nyitórugóval	nem
Termék fajtája	Olló