



Lapos villanszerelő csavarhúzó, Classic teljesen szigetelt, Pengeszélesség b: 8mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	663000 8
GTIN	7610733064328
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Nyel és penge **teljesen szigetelt V-ig, DIN EN 60900 / VDE 0682-201 szerint.**

Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Karcsú nyél bőrbarát elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezetnek köszönhetően a nyél nedves vagy olajos kéz esetén is csúszásmentes.

Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Pengék kúpos éllel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.

Felhasználás:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.

A leghosszabb élettartam a villanszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja. (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Élvastagság a	1,2 mm
Pengehossz	180 mm
Pengeszélesség b	8 mm
Penge jelölése	6
Sorozat	Classic VDE

Szabvány	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó