



## Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 3mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	662200 3
GTIN	4013288175434
Árucikk kategória	63H

### Leírás

#### Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illeszkednek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

#### Szabvány:

**DIN 5265 Form A**

#### Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornaikhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhorna sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

### Műszaki leírás

Élvastagság a	0,5 mm
Pengehossz	80 mm
Teljes hossz	161 mm
Pengeszélesség b	3 mm
Penge hegye	fekete
Gyártó jelölése	335
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

