



Szabványos „Stainless” lapos csavarhúzó Kraftform nyéllel, Pengeszélesség b: 4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	662500 4
GTIN	4013288107343
Árucikk kategória	63H

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Wera Lasertip penge nemesacélból, kúpos éllel és **microérdesített hegygel** (3,5-es mérettől).

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Pengehossz	100 mm
Pengeszélesség b	4 mm
Teljes hossz	198 mm
Élvastagság a	0,8 mm
Gyártó jelölése	3335
Profil	Lapos csavarhúzó
Alapanyag	Nemesacél, INOX

Termék fajtája

Csavarhúzó