



Szabványos lapos csavarhúzó Kraftform nyéllal, Pengeszélesség b: 4mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 662200 4 |
| GTIN | 4013288003294 |
| Árucikk kategória | 63H |

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **Kraftform nyél** ütésálló műanyagból, **beépített puha zónákkal**, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezét és a kart.

Erősen ötvözött speciális acél **penge**. Nikromatt krómozott felület, fekete hegyek ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy.

Szabvány:

DIN 5265 Form A

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzóknál akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

| | |
|------------------|------------------|
| Élvastagság a | 0,8 mm |
| Pengeszélesség b | 4 mm |
| Pengehossz | 100 mm |
| Teljes hossz | 198 mm |
| Penge hegye | Lasertip |
| Gyártó jelölése | 335 |
| Profil | Lapos csavarhúzó |
| Termék fajtája | Csavarhúzó |

