



Szabványos lapos csavarhúzó műanyag nyéllal, Pengeszélesség b: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	662000 10
GTIN	7610733085798
Árucikk kategória	63E

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt pengék, az élek pontosan illenek a hornyos csavarok szabványos csavarhornaiba. **„Classic” erős nyél** áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes). **Penge** PB Swiss Tools speciális ötvözetből, maximális keménység különleges szívósság mellett. Párhuzamos lapú lépcsős él. Nikkelezett és krómozott felület, fekete él.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 5265 Form A.**

Figyelem:

A leghosszabb élettartam a csavarhúzókat akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzó méret kiválasztásával.

Műszaki leírás

Teljes hossz	300 mm
Penge jelölése	6
Élvastagság a	1,6 mm
Pengehossz	180 mm
Pengeszélesség b	10 mm
Sorozat	Classic
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Csavarhúzó

