



Kézi porszívó 12V solo click & go, Gyártó jelölése: GAS12



Rendelési adatok

Rendelés száma	P07220 GAS12
GTIN	
Árucikk kategória	00N

Leírás

Kivitel:

- **Akkus porszívó gyors és útközbeni tisztításhoz.**
- **Az L-BOXX koffer összeakasztható, a GAS 35 és GAS 55 nedves- / száraz porszívóval is használható.**
- **Különböző szennyeződés típusok, pl. fa-, műanyag- vagy fémforgácsok felszívására alkalmas.**
- **Praktikus akku töltöttségi szint kijelzés 3 LED-del.**
- **Nagyteljesítményű és kompakt – a legkisebb L-BOXX 102 dobozba is illik.**
- **Ideális nehezen elérhető helyekhez is a fugatisztítónak köszönhetően.**
- **Kényelmes munkavégzés a kompakt felépítésnek, csekély súlynak és ergonomikus designnak köszönhetően.**

Tartalom:

Inkluzív szállítókoszár, akku és töltőkészülék nélkül.

Műszaki leírás

Akkumulátor-feszültség	12 V
Térfogatáram	900 l/min
Maximális vákuumteljesítmény	45 mbar
Tartálytérfogat	0,35 l

Hossz	273 mm
Gyártó jelölése	GAS 12V
Magasság	170 mm
Szélesség	77 mm
Energiaellátás	Akkus
Csomagolás	Rendszerkoffer (L-Boxx)
Hozzávaló akkumulátor – szállító/akku típus/feszültség	Bosch 10,8 V
Termék fajtája	Nedves- és száraz porszívó