

**HOLEX****Csapszegvágó, Teljes hossz: 350mm****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 732000 350    |
| GTIN              | 4045197166821 |
| Árucikk kategória | 72B           |

**Leírás****Kivitel:**

Vágófej áttétellel és utánállító csavarral. Stabil, festett csőnyél, gumi markolatokkal.

**Felhasználás:**

Acélok vágásához kb. 1200 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél kés, inductívan edzett élek.

**Alkatrész:**

lásd 732040 sz.

**Műszaki leírás**

|  |           |
|--|-----------|
| Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm <sup>2</sup> , max. Ø  | 6 mm      |
| Teljes hossz   | 350 mm    |
| Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm <sup>2</sup> | 5 mm      |
| Termék fajtája   | Vágó fogó |

**Tartozék**

|   |            |
|---|------------|
| Tartalék kés kompletten csavarokkal Teljes hossz 350 mm | 732040 350 |
|---|------------|