

HOLEX**Csapszegvágó, Teljes hossz: 450mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	732000 450
GTIN	4045197166838
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Vágófej áttétellel és utánállító csavarral. Stabil, festett csőnyél, gumi markolatokkal.

Felhasználás:

Acélok vágásához kb. 1200 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél kés, induktívan edzett élek.

Alkatrész:

lásd 732040 sz.

Műszaki leírás

Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm ² , max. Ø	7 mm
Teljes hossz	450 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ²	6 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék kés kompletten csavarokkal Teljes hossz 450 mm	732040 450
---	------------