



## Keményfém fúrószár SDS-max, Ø×teljes hossz: 40X570mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	789200 40X570
GTIN	4002395374533
Árucikk kategória	76G

### Leírás

#### Kivitel:

#### Speciális keményfém lapkageometria a hosszabb élettartam érdekében.

Erősebb hajlított hegy: precíz fúrás, nem csúszik le a felületről, agresszív betonacélban és gyors fúrási sebességű. PGM által tanúsított - igazoltan tiplikhez alkalmas precíz furatok, mind kémiai, mind fizikai horgonydübelekhez. Nagy forgácselvezetők a gyors forgácstovábbítás érdekében, ezáltal kisebb súrlódás.

Négyszög keresztmetszetű fúrófej 16 mm Ø-től.

#### Felhasználás:

Beton, természetes kőzet és téglafalazat fúráshoz.

#### Figyelem:

> 500 mm hossz esetén legalább 150 mm mélyen végezzen (elsősorban azonos Ø-jű) előfúrást rövid fúróval.

### Műszaki leírás

Ø	40 mm
Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz	570 mm
Spirálhossz	450 mm
Szerszámanyag	HM
Használat ütéssel / ütés nélkül	Ütvefúrás
Szár	SDS Max
Termék fajtája	Kőzetfúró

