

LINDSTRÖM

Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej, FW, Teljes hossz: 108mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	726240 108
GTIN	7314150050918
Árucikk kategória	73M

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett.** Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Műszaki leírás

Teljes hossz	108 mm
Fej szélesség	8 mm
Vágásteljesítmény: Vörösréz huzal max. Ø	0,2 - 1 mm
Élhossz	8 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	kis szögben vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Fejalak	ovális
Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC)

Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó