



Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips®, félvezető nyéllal, KW, Teljes hossz: 125mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	726655 125
GTIN	4003773025146
Árucikk kategória	73F

Leírás

Kivitel:

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, vágóél nélkül. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval. **ESD védett kivitel.**

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Műszaki leírás

Fejszélesség	13,5 mm
Teljes hossz	125 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Élhossz	9 mm
Vágásteljesítmény, acélhuza, közepesen kemény	0,2 - 1 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó