

**Elektronikai oldalcsípőfogó Super Knips[®], KW, Teljes hossz: 125mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726480 125
GTIN	4003773035381
Árucikk kategória	73F

Leírás**Kivitel:**

Keskeny fej pontos köszörülésű élekkel, finom vágóélel. Szárak többkomponensű bevonattal, nyitórugóval.

Szabvány:

DIN ISO 9654

Alapanyag:

Rozsdamentes acélból (INOX).

Műszaki leírás

Teljes hossz	125 mm
Fejszélesség	13,5 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1,6 mm
Élhossz	9 mm
Vágásteljesítmény, acélhuza, közepesen kemény	0,2 - 1 mm
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Szabvány	DIN ISO 9654
Nyel	Többkomponensű markolat

Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (kb. 54 HRC).
Terméknév attribútum	KW
nyitórugóval	igen
huzaltartóval	nem
Termék fajtája	Vágó fogó