

LINDSTRÖM

**Elektronikai oldalcsípőfogó, ovális fej, SFW, Teljes hossz: 110mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	726260 110
GTIN	7314150050987
Árucikk kategória	73M

**Leírás****Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett éllel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett.** Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élék optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

**Alapanyag:**

Nagyteljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

**Műszaki leírás**

Teljes hossz	110 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuzal max. Ø	0,1 - 1,25 mm
Fejszélesség	10 mm
Élhossz	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	nagyon kis szögben vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Fejalak	ovális
Nyél	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élék (63 – 65 HRC)

Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	SFW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó