

**VBW****Csapszegegvágó hajlított késekkel, Teljes hossz: 610mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	733000 610
GTIN	4005887367303
Árucikk kategória	73L

**Leírás****Kivitel:**

Vágófej **hajlított** késekkel és áttétellel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Süllyesztékben kovácsolt, határoló ütközővel, rendkívül nagy ütközőterülettel; festett csőszárrakkal többkomponensű markolattal.

**Felhasználás:**

Betonvasak **levágásához**, akár maximum 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdság).

**Alapanyag:**

Speciális szerszámacél kés, induktívan edzett élek.

**Műszaki leírás**

Körcél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm <sup>2</sup> , max. Ø	7 mm
Teljes hossz	610 mm
Körcél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm <sup>2</sup> , max. Ø	8 mm
Körcél max. 19 HRC ill. 800 N/mm <sup>2</sup> , max. Ø	9 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

**Tartozék**

733110 610

Tartalék késfej kompletten csavarokkal Teljes hossz 610  
mm

---