

LINDSTRÖM

Elektronikai oldalcsípőfogó, hegyes, könnyített fej, FW, Teljes hossz: 110mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	726320 110
GTIN	7314150051021
Árucikk kategória	73M

Leírás**Kivitel:**

Keskeny alak pontos köszörülésű, indukciósan edzett élekkel (63 – 65 HRC). Fekete felület a tükröződés csökkentése érdekében. Sárga műanyag markolatok elvezető anyagból, nyitórugóval. **ESD védett.** Beállítható precíziós csavaros illeszték a minimális súrlódás és az élek optimális tengelyirányú beállítása érdekében.

Alapanyag:

Nagyteljesítményű acél ötvözet, süllyesztékben kovácsolt, barnított.

Műszaki leírás

Fejszélesség	10 mm
Teljes hossz	110 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	0,2 - 1,25 mm
Élhossz	10 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	kis szögű vágás
Alapanyag	Nagyteljesítményű acél ötvözet
Fejalak	hegyes, kimélyített
Nyel	Műanyag markolat
Gyártási eljárás	Indukciósan edzett élek (63 – 65 HRC).

Felület	fekete barnított
Terméknév attribútum	FW
nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó