

**HOLEX****Csapszegvágó, Teljes hossz: 600mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	732000 600
GTIN	4045197166845
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Vágófej áttétellel és utánállító csavarral. Stabil, festett csőnyél, gumi markolatokkal.

**Felhasználás:**

Acélok vágásához kb. 1200 N/mm<sup>2</sup> szakítószilárdságig.

**Alapanyag:**

Króm ötvözet acél kés, induktívan edzett élek.

**Alkatrész:**

lásd 732040 sz.

**Műszaki leírás**

Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm <sup>2</sup> , max. Ø	9 mm
Teljes hossz	600 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm <sup>2</sup>	7 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

**Tartozék**

Tartalék kés kompletten csavarokkal Teljes hossz 600 mm	732040 600
---	------------