

**Csapszegvágó, Teljes hossz: 750mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	732000 750
GTIN	4045197166852
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Vágófej áttétellel és utánállító csavarral. Stabil, festett csőnyél, gumi markolatokkal.

Felhasználás:

Acélok vágásához kb. 1200 N/mm² szakítószilárdságig.

Alapanyag:

Króm ötvözet acél kés, inductívan edzett élek.

Alkatrész:

lásd 732040 sz.

Műszaki leírás

Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm ² , max. Ø	12 mm
Teljes hossz	750 mm
Külön szálakhoz, max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ²	8 mm
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék kés kompletten csavarokkal Teljes hossz 750 mm	732040 750
---	------------