

VBW**Csapszegvágó UNIBOLT®, Teljes hossz: 460mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	733500 460
GTIN	4005887563200
Árucikk kategória	73L

Leírás**Kivitel:**

Vágófej áttétellel és univerzális késekkel. A kés utánállítása az excentercsavarnak köszönhetően precíz és egyszerű. Süllyesztékben kovácsolt, határoló ütközővel, rendkívül nagy ütközőterülettel; festett csőszárakkal.

Felhasználás:

Normál és nagy szilárdságú acélok vágásához 48 HRC szilárdságig (kb. 1600 N/mm² szakítószilárdság).

Alapanyag:

Speciális szerszámacél kés, induktívan edzett élek.

Alkatrész:

734110 sz. tartalék késfej.

Műszaki leírás

Köracél max. 40 HRC ill. 1200 N/mm ² , max. Ø	6 mm
Teljes hossz	460 mm
Köracél max. 19 HRC ill. 800 N/mm ² , max. Ø	8 mm
Köracél max. 48 HRC ill. 1600 N/mm ² , max. Ø	5 mm
Vágási teljesítmény	<48 HR
határoló ütközővel	igen
Gyártó jelölése	UNIBOLT®
Vágóél	edzett

Alapanyag	Speciális szerszámacél
Felület	pirosra festett
utánállító csavarral	igen
Termék fajtája	Vágó fogó

Tartozék

Tartalék késfej kompletten csavarokkal Teljes hossz 460 mm	734110 460
--	------------