

VBW**Sarokcsőfogó, Cső Ø: 3coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	810300 3
GTIN	4005887269409
Árucikk kategória	83E

Leírás**Kivitel:**

Svéd alak, 45°-ban hajlított, széles pofával. Teljes egészében kovácsolt elveszíthetetlen állítócsavarral.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél; nemesített, induktívan edzett pofa.

Műszaki leírás

Teljes hossz	705 mm
Cső Ø	3 coll
Befogási tartomány	102 mm
Pofszög	45 fok
Gyártási eljárás	teljesen kovácsolt
Pofa nemesítés	Induktívan edzett
Fogó anyaga	Króm-vanádium acél
Termék fajtája	Cső- és vízpumpafogó

Tartozék

Recés anya Típus 2

810520 2