



Keményfém műfúró, Fúró Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	795250 25
GTIN	9002696014157
Árucikk kategória	76H

Leírás

Kivitel:

Két élű, hengeres szárral.

Keményfém betétekkel; nagyon stabil. Keményfában, műanyagokban, bevonattal ellátott lapokban, stb. történő fúráshoz.

Felhasználás:

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

Szabvány:

DIN 7483 G

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	2
Fúró Ø	25 mm
Szárméret	10×30 mm
Teljes hossz	90 mm
Termék fajtája	Fafúró

Tartozék

Fúró hosszabbító Szár Ø-höz 10 mm	795270 10
-----------------------------------	-----------

