

**Forstnerfúró, Fúró Ø: 40mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	795150 40
GTIN	9002696009498
Árucikk kategória	76H

**Leírás****Kivitel:**

Kétélű, hengeres szárral.

Speciális acél, normál felhasználáshoz fában történő fúráshoz, részben keményfában is. Az éles körbefutó él gondoskodik a kiszakadásmentes zsákfuratokról és ezzel egyidejűleg csökkenti a túlmelegedés veszélyét.

**Felhasználás:**

Kiszakadásmentes, mérettartó zsákfuratok, valamint körfuratok készítéséhez.

**Szabvány:**

**DIN 7483 G**

**Műszaki leírás**

Vágóélek száma Z	2
Teljes hossz	90 mm
Fúró Ø	40 mm
Szárméret	10×30 mm
Termék fajtája	Fafúró

**Tartozék**

Fúró hosszabbító Szár Ø-höz 10 mm

795270 10